



VERNAGSM

vernagsm.pl



SZKŁO HARTOWANE SPIGEN GLAS.TR "EZ FIT AC" 2-PACK IPHONE 16 PRO MAX 17 PRO MAX CLEAR

Kod produktu: 8809971228510-AGL07907

EAN: 8809971228510



Szko hartowane o rewolucyjnym sposobie instalacji - jeśli do tej pory przerażał Cię ten aspekt przy wykorzystaniu szkła hartowanego to Twoje problemy właśnie zostały rozwiązane! Szko hartowane zostało zabezpieczone idealnie docięta do przedniej części telefonu ramką montażową, dzięki której w perfekcyjny sposób wypożyczonujesz je na ekranie. Producent uprościł sposób montażu do tego stopnia, że jest on w pełni intuicyjny dla każdego użytkownika.

Glas.TR EZ Fit to powłoka o grubości 0,58mm, którą w procesie produkcji i hartowania utwardzono do twardości 9H. To sprawia, że jest ona odporna na zarysowania nawet w kontakcie z ostrymi jak klucze czy noż przedmiotami. Szko pokryte zostało warstwą oleofobową oraz hydrofobową, która zapobiega zostawianiu odcisków palców czy innych zanieczyszczeń na ekranie. Jest krystalicznie przejrzyste i w idealny sposób oddaje wyświetlane barwy. Nie ma również wpływu na czułość dotyku i posiada wyjątkową gładkość dzięki czemu prowadzenie palca po ekranie staje się przyjemnością. Szko dedykowane jest w szczególności do ochrony ekranu przed zarysowaniami i minimalizuje ryzyko uszkodzenia ekranu podczas niespodziewanego upadku.

Sprawdź jakie to proste: https://www.youtube.com/watch?v=SqhPSAi-Vjg&ab_channel=FlavourDesign%7CAutoryzowanysklepSpigen

* Szko/Folia docięta jest tylko i wyłącznie na płaską część wyświetlacza o uwypuklonej strukturze, zgodnie i na podstawie wykrojnika przygotowanego przez samego producenta danego modelu telefonu. Tylko takie docięcie folii/szka zapewni całkowitą kompatybilność z naszymi akcesoriami ochronnymi.

** Ze względu na różnorodne frezowanie krawędzi wyświetlacza, po instalacji folii/szka ochronnego na ekran, może powstać wokół ekranu delikatna aureola powietrzna. Jest to sytuacja naturalna i uzależniona od samego ekranu.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- 1) Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpieli - para wodna pochłonie cały kurz z atmosfery i nie będzie Ci on przeszkadzał w instalacji.
- 2) Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu, a następnie przy pomocy suchej ściereczki wypoleruj ją na błysk.

3) Nałóż na przednią część telefonu ramkę z odplombowanym szkłem.

4) Zdejmij ramkę wraz z folią zabezpieczającą. Pozbądź się pęcherzyków powietrza, porządnie dociskając całość okrężnymi ruchami przez kilkadziesiąt sekund. Zrób to tak aby warstwa klejąca związała się z ekranem jak najmocniej.

CECHY PRODUKTU:

- 100% Oryginalna
- Zapakowany w oryginalne opakowanie
- Wyjątkowa łatwość instalacji za sprawą ramki montażowej
- Twardość 9H
- Frezowane krawędzie 2.5D miłe w dotyku
- Dodatkowa warstwa olefobowa
- Idealna przejrzystość
- Nie wpływa na funkcjonalność dotyku
- Wymiary: 159x74mm

ZESTAW ZAWIERA:

2 x Szkło Spigen Glas.TR EZ Fit

2 x Zestaw instalacyjny